

**PZ PK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych rurowych oraz zagniatanych z obracaną matrycą**

- Zintegrowana matryca do zagniatania różnych przekrojów
- Sześciokątne narzędzia do zaciskania do zagniatanych końcówek kablowych
- Narzędzia do zaciskania WM-Form do rurowych końcówek kablowych
- szeroki zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 70 lub 120 mm<sup>2</sup>

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	PZ PK 6/70
Nr zam.	<a href="#">1500470000</a>
Wykonanie	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118309263
J. op.	1 Szt.

**PZ PK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Głębokość	515 mm	Głębokość (cale)	20,276 inch
Ciężar	2 000 g	Masa netto	2 040 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Opis styku**

obszar zacisku, min.	6 mm <sup>2</sup>	obszar zacisku, maks.	70 mm <sup>2</sup>
----------------------	-------------------	-----------------------	--------------------

**Wkładki zaciskowe**

Przekrój zacisku aluminium	10 ... 50 mm <sup>2</sup>	Szerokość zagniecenia	5 mm
----------------------------	---------------------------	-----------------------	------

**Klasyfikacje**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------