

**ES APG 80 WM 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm<sup>2</sup>
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
- 

**Dodatkowe cechy serii APG:**

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	ES APG 80 WM 50
Nr zam.	<a href="#">1502500000</a>
Wykonanie	50mm <sup>2</sup> , Zagniatanie WM
GTIN (EAN)	4050118310658
J. op.	1 Szt.

**ES APG 80 WM 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto 346,3 g

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Opis styku**obszar zacisku, maks. 50 mm<sup>2</sup>**Wkładki zaciskowe**

Przekrój zacisku miedzianego	50	Szerokość zacisku w mm	12
Szerokość zagniecenia	12 mm		

**dane narzędzia do zagniatania**

rodzaj / profil zacisku Zagniatanie WM

**Klasyfikacje**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Pobieranie**Broшура/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)