

Narzędzia
STRIPAX ULTIMATE XL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Narzędzia do zdejmowania izolacji z automatyczną regulacją
- Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych
- Idealne do zastosowań w branży mechanicznej, inżynierii procesowej, kolejnictwie, energetyce wiatrowej, robotyce, do ochrony przeciwwybuchowej, a także w środowisku morskim, nadmorskim oraz w przemyśle stoczniowym
- Długość zdejmowania płaszcza można nastawić za pomocą blokady końca długości
- Automatyczne otwarcie szczęk po zakończeniu operacji zdejmowania izolacji
- Brak rozchodzenia się pojedynczych przewodów
- Możliwość dostosowania do różnych grubości izolacji
- Dwuetapowa obróbka kabli z podwójną izolacją, bez specjalnego regulowania
- Bez luzu w samo-regulującej jednostce cięcia
- Duża trwałość
- Zoptymalizowana ergonomiczna konstrukcja

Ogólne dane do zamówienia

Typ	STRIPAX ULTIMATE XL
Nr zam.	1512780000
Wykonanie	Narzędzia, Narzędzia do zdejmowania izolacji i cięcia. Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych z izolacją bezhalogenową, 10mm ² , 25mm
GTIN (EAN)	4050118319934
J. op.	1 Szt.

**Narzędzia
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	190 mm	Szerokość (cale)	7,48 inch
Wysokość	99 mm	Wysokość (cale)	3,898 inch
Głębokość	22 mm	Głębokość (cale)	0,866 inch
Ciężar	220 g	Masa netto	220 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Narzędzia do usuwania izolacji

Maks. długość zdejmowania płaszczka	25 mm	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.		Typ kabla	Do przewodów cienkodrutowych i żył jednodrutowych z izolacją bezhalogenową
	2,5 mm ²		
przekrój przewodu (moc cięcia)	6 mm ²	Średnica przewodu, maks. AWG	AWG 10
Średnica przewodu, min. AWG	AWG 24		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Narzędzia
STRIPAX ULTIMATE XL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki**Przykład zastosowania**