

**końcówka kablowa
KWN-M4/-4 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje
użytkownikom stałą, długoterminową jakość
połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KWN-M4/-4 90
Nr zam.	1495300000
Wykonanie	końcówka kablowa, 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305081
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
KWN-M4/-4 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	0,25 g	Masa netto	2,49 g
--------	--------	------------	--------

Dane techniczne

Wykonanie	Seria Euro 90°
-----------	----------------

Łączniki

Długość połączenia (l)	9,5 mm	Długość trzonu (a)	7 mm
Otwór	M 4	Przekrój przyłącza przewodu	4 mm ²
Szerokość kołnierza (b)	8,5 mm	izolacja	element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	4,3 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	3 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	5 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa KWN-M4/-4 90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

