

**SwitchMark
SM 27/18-22 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SM MultiCard jest oznaczniakiem do etykietowania urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka się w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie taśmie samoprzylepnej. Indywidualne szyldy można tworzyć przy użyciu drukarki PrintJet PRO, ploterów MCP Plus i MCP Basic lub systemu znakowania MC-Mobilo.

- Użytkownicy mogą szybko wykonywać szyldy dostosowane do indywidualnych potrzeb.
- Nie ma potrzeby magazynowania drogich, standardowych szyldów.
- Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarką PrintJet jako zamiennik grawerowania
- Przy szczególnie wysokich wymaganiach polecamy folię ochronną ETO SM.
- Uchwyty można stosować do przycisków o średnicy 22 mm, firm Siemens, ABB, Moeller i Télémecanique

Do nadruku na zamówienie: Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SM 27/18-22 K MC NE GR
Nr zam.	1428180000
Wykonanie	SwitchMark, Oznaczniki urządzeń, 53.75 x 27 mm, szary
GTIN (EAN)	4050118232516
J. op.	40 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

SwitchMark
SM 27/18-22 K MC NE GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1,063 inch
Wysokość	53,75 mm	Wysokość (cale)	2,116 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	2,19 g	Średnica	22 mm

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	8	Barwny	szary
Halogenki	Nie	Klasa palności wg UL 94	V-2
Szerokość	27 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	tworzywo	poliamid 66

Znaczniki urządzeń

Średnica	22 mm
----------	-------

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

SwitchMark
SM 27/18-22 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

