

THM
THM WO 15/70 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO 15/70 WS
Nr zam.	1429440000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118233872
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM WO 15/70 WS
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Wysokość	15 mm	Wysokość (cale)	0,591 inch
Głębokość	0,025 mm	Głębokość (cale)	0,001 inch
Masa netto	112 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	biały
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	500
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej poliakrylanowy
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	70 mm
Wielkość pola opisowego	30 x 15 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	powłoka poliestrowa

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	120 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,75 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	9,6 - 12,7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	12,7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	9,6 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

THM
THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

