

**THM
THM ET S7 1500-13 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Etykiety THM ET S7 na rolce, bez kleju, są stosowane do opisywania modułów SIMATIC ET 200S, S7-300 oraz S7-400 firmy Siemens.

- Oprogramowanie M-Print® PRO może służyć do wykonywania indywidualnych nadruków na etykietach THM ET S7 przy użyciu drukarki THM.
- Etykiety można łatwo rozdzielać.
- Drukarka THM Plus S gwarantuje dużą trwałość druku

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM ET S7 1500-13 TU
Nr zam.	2093010000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 108.8 x 13 mm, Siemens, turkusowy
GTIN (EAN)	4050118421897
J. op.	500 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 1500-13 TU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	13 mm	Szerokość (cale)	0,512 inch
Wysokość	108,8 mm	Wysokość (cale)	4,283 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	0,4 g		

Dane ogólne

Aplikacja / producent	Siemens	Aprobata zgodnie z UL 969	Nie
Barwny	turkusowy	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	500	Klasa palności wg UL 94	HB
Metoda nadruku	termotransfer	Szerokość	13 mm
Wykonanie	bezhalogenowy	Zakres temperatury stosowania	-50...100 °C
tworzywo	polipropylen		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------

THM
THM ET S7 1500-13 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

