

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE GI X BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zatraskowa wkładka montażowa umożliwia dowolną konfigurację otworów ramy i zastosowanie małych lub dużych elementów uszczelniających. "Kliknięcie" potwierdza prawidłową instalację. Oznacza to, że system wprowadzania przewodów Cabtite może być uniwersalnie skonfigurowany do różnych wymagań (przewody, przewodniki, węże, linie pneumatyczne i hydrauliczne).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE GI X BK
Nr zam.	2584290000
Wykonanie	Wkładka sieci, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 17.5 mm, Szerokość: 44 mm, Głębokość: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C
GTIN (EAN)	4050118616439
J. op.	5 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych) CABTITE GI X BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	44 mm	Długość (cale)	1,732 inch
Szerokość	44 mm	Szerokość (cale)	1,732 inch
Wysokość	17,5 mm	Wysokość (cale)	0,689 inch
Najmniejsza wysokość montażu	17,5 mm	Głębokość	17,5 mm
Głębokość (cale)	0,689 inch	Masa netto	5,04 g

Informacje ogólne

Klasa palności wg UL 94	V-0	Halogenki	Nie
Silikon	Nie	uszczelka	TPE
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP STEP
Dokumentacja użytkownika	Cabtite Installation Instructions