

**THM**  
**THM EL 100 WS 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Identyfikacja dostosowana do indywidualnych wymagań: EL**

Odmiany paskowe znaczników MultiMark sprawiają, że są one ekonomicznie korzystną alternatywą dla konwencjonalnych szyn z wsuwanymi etykietami czy etykiet specjalnych. Dla każdej podanej szerokości oprogramowanie precyzyjnie dobiera długość, aby zapewnić dopasowanie do odpowiednich oznaczników. Ostrze umożliwia docięcie etykiet do wymaganych rozmiarów. Idealne do tworzenia dużych etykiet dla bloków funkcyjnych lub kompletnych bloków zacisków.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Typ                   | THM EL 100 WS 30M                                     |
| Nr zam.               | <a href="#">1420010000</a>                            |
| Wykonanie             | THM, Oznaczniki urządzeń, 100, biały                  |
| GTIN (EAN)            | 4050118223477                                         |
| J. op.                | 1 Szt.                                                |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM EL 100 WS 30M**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne**
**Wymiary i ciężary**

|            |           |                  |              |
|------------|-----------|------------------|--------------|
| Długość    | 30 000 mm | Długość (cale)   | 1 181,1 inch |
| Wysokość   | 100 mm    | Wysokość (cale)  | 3,937 inch   |
| Głębokość  | 0,08 mm   | Głębokość (cale) | 0,003 inch   |
| Masa netto | 485 g     |                  |              |

**Dane ogólne**

|                                     |                       |                               |               |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|
| Kolor materiału wg kodu rezystancji | 9                     | Aprobata zgodnie z UL 969     | Tak           |
| Barwny                              | biały                 | Długość                       | 30 000 mm     |
| Halogenki                           | Nie                   | Ilość na arkusz               | 1             |
| Ilość na rolkę                      | 1                     | Klasa palności wg UL 94       | V-0           |
| Klej                                | Klej akrylanowy       | Metoda nadruku                | termotransfer |
| Wykonanie                           | Ciągłe, samoprzylepny | Zakres temperatury stosowania | -40...150 °C  |
| tworzywo                            | poliester             |                               |               |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Oprogramowanie  | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM EL 100 WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**



**THM**  
**THM EL 100 WS 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

