

THM
THM MT30X 27/27 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dzięki technologii termotransferowej, etykiety THM zapewniają wspaniałą jakość druku. Różne materiały i łatwy w obsłudze, działający w środowisku Windows system zadruku pozwalają na optymalne wykonywanie oznakowań.

- Dostępne są wysokiej jakości etykiety poliestrowe w różnych kolorach lub tańsze etykiety papierowe.
- Automatyczne pozycjonowanie etykiet w drukarce gwarantuje idealne wypośrodkowanie druku na każdej etykiecie.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM MT30X 27/27 SI
Nr zam.	1477340000
Wykonanie	THM, Oznaczniki urządzeń, 27 x 27 mm, srebrny
GTIN (EAN)	4050118284683
J. op.	1 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

THM
THM MT30X 27/27 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	27 mm	Szerokość (cale)	1,063 inch
Wysokość	27 mm	Wysokość (cale)	1,063 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	249 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	srebrny
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	5 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej akrylanowy
Metoda nadruku	termotransfer	Szerokość	27 mm
Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy	Zakres temperatury stosowania	-40... 150 °C
tworzywo	poliester		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

THM
THM MT30X 27/27 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

