

ES APG 80 AEH 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Narzędzia do zaciskania do końcówek kablowych, złącz oraz końcówek tulejkowych, z wymiennymi wkładkami**

- bardzo szybka obróbka dzięki wspomaganie hydraulicznemu
- duży zakres przekrojów obrabianych przewodów, maks. 300 mm²
- głowica do szybkiego zaciskania obracana o 270°
- automatyczne ograniczenie ciśnienia oraz monitorowanie przy użyciu czujnika ciśnienia
-

Dodatkowe cechy serii APG:

- elektroniczne sterowanie i monitorowanie procesu zaciskania
- Zapisywanie wszystkich cykli zaciskania oraz komunikatów o błędach w wewnętrznej pamięci
- Odczytywanie wszystkich cykli oraz komunikatów o błędach poprzez port USB

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ES APG 80 AEH 95
Nr zam.	1502080000
Wykonanie	95mm ² , Zagniatanie trapezowe
GTIN (EAN)	4050118310214
J. op.	1 Szt.

ES APG 80 AEH 95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 401 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Opis stykuobszar zacisku, maks. 95 mm²**Wkładki zaciskowe**

Przekrój zacisku miedzianego	95	Szerokość zacisku w mm	24
Szerokość zagniecenia	24 mm		

dane narzędzia do zagniatania

rodzaj / profil zacisku Zagniatanie trapezowe

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

PobieranieBrozura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)