

**ESG**  
**ESG 7/10 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard przeznaczony do wielu dobrze znanych urządzeń elektrycznych. W rezultacie można otrzymać wysokiej jakości oznaczenia urządzeń, czytelne, z wysokim kontrastem.

Dostępne są różne typy przeznaczone do urządzeń następujących producentów:

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Szyldy uniwersalne; w zależności od typu szyldy samoprzylepne lub mocowane na zatrzask

Najważniejsze zalety:

- Uniwersalne szyldy; w zależności od typu samoprzylepne lub mocowane na zatrzask
- Do urządzeń mocowanych obok siebie, np. bezpieczników, oferujemy oznaczniki ESG do wciskania na szynę oznacznikową
- Wykonywanie nadruków laserowych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami

Proszę zwrócić uwagę, że oznaczniki te nie są przeznaczone do stosowania z drukarką laserową SpeedMarking.

**Ogólne dane do zamówienia**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Typ                   | ESG 7/10 MC NE WS                               |
| Nr zam.               | <a href="#">2569880000</a>                      |
| Wykonanie             | ESG, Oznaczniki urządzeń x 10 mm, Barwny: biały |
| GTIN (EAN)            | 4050118580013                                   |
| J. op.                | 200 Szt.  |
| Kompatybilna drukarka | <a href="#">1324380000</a>                      |

**Do nadruku na zamówienie:** Prosimy o przesłanie pliku z oprogramowaniem etykietującym M-Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykietowania.

**ESG**  
**ESG 7/10 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |       |                  |            |
|------------|-------|------------------|------------|
| Szerokość  | 10 mm | Szerokość (cale) | 0,394 inch |
| Wysokość   | 7 mm  | Wysokość (cale)  | 0,276 inch |
| Masa netto | 0,4 g |                  |            |

**Dane ogólne**

|                       |                           |                   |           |
|-----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| Aplikacja / producent | Siemens Simatic ET 200eco | Barwny            | biały     |
| Halogenki             | Nie                       | Nadrukowane znaki | neutralna |
| Szerokość             | 10 mm                     |                   |           |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC001288    | eClass 6.2 | 27-14-91-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 | eClass 9.1 | 27-40-06-29 |

**certyfikaty**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**ESG**  
**ESG 7/10 MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

