

CBC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.



Zwiększona swoboda wykonywania okablowania dzięki kompleksowej ofercie akcesoriów od jednego dostawcy.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CBC-FB 50-75/50
Nr zam.	2588860000
Wykonanie	Tkanina węża ochronnego do kabli
GTIN (EAN)	4050118600360
J. op.	50 m

CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	50 000 mm	Długość (cale)	1 968,5 inch
Masa netto	32 g	Średnica	75 mm

Informacje ogólne

Barwny	srebrno-szary	Klasa palności wg UL 94	HB
Przekrój użyteczny	4 417 mm ²	tworzywo	Politereftalan etylenu (PET)
Średnica	75 mm	Średnica nominalna	50 mm
Średnica wiązki, maks	75 mm	Średnica wiązki, min.	50 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------