

ESG
ESG 6/15 MM GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Gwarantowana duża trwałość: ESG**

Wielokolorowe etykiety różnych rozmiarów mają warstwę mocnego kleju, który zapewnia najlepszą możliwą adhezję do powierzchni podłoża. Dzięki podwójnej powłoce poliestrowej materiał podstawowy jest wysoce odporny na rozdarcia.

Państwa korzyści dzięki MultiMark

- Podwójnie laminowany poliester
- Mogą być stosowane ze sprzętem od wielu różnych producentów
- Oznaczniki do urządzeń o znanej konstrukcji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 6/15 MM GR
Nr zam.	2619960000
Wykonanie	ESG, Oznaczniki urządzeń, 6 x 15 mm, szary
GTIN (EAN)	4050118626124
J. op.	3 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

ESG
ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	15 mm	Szerokość (cale)	0,591 inch
Wysokość	6 mm	Wysokość (cale)	0,236 inch
Głębokość	0,1 mm	Głębokość (cale)	0,004 inch
Masa netto	0,033 g		

Dane ogólne

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	szary
Halogenki	Nie	Ilość na rolkę	3 000
Klasa palności wg UL 94	V-0	Klej	Klej akrylanowy
Szerokość	15 mm	Wielkość pola opisowego	6 x 15 mm
Wykonanie	samoprzylepny, bezhalogenowy	Zakres temperatury stosowania	-40... 120 °C
tworzywo	poliester		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

ESG
ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

