

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tylko na życzenie



- Do automatycznego zdejmowania izolacji oraz zaciskania
- Szybka i wydajna obróbka
- Łatwe dostosowanie do wymaganego zakresu przekrojów przewodów
- Zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów w jednym kroku
- Obróbka tulejek oraz styków innych producentów może doprowadzić do awarii oraz uszkodzenia maszyny!

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CRIMPFIX LS PZ3
Nr zam.	9025300000
Wykonanie	Automaty, Automat do zdejmowania izolacji i zaciskania
GTIN (EAN)	4008190380335
J. op.	1 Szt.

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	390 mm	Szerokość (cale)	15,354 inch
Wysokość	460 mm	Wysokość (cale)	18,11 inch
Głębokość	330 mm	Głębokość (cale)	12,992 inch
Ciężar	31 kg	Masa netto	35 000 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne

przyłącze elektryczne 100-240 V / 50/65 Hz

automaty do zdejmowania izolacji/zaciskania końcówek

Materiały zużywalne	luźne tulejki kablowe	Przekrój tulejek na żyłę, max.	2,5 mm ²
Przekrój tulejek na żyłę, min.	0,5 mm ²	Przyłącze sprężonego powietrza	5 bar
czas taktowania	ok. 1 s	długość tulejek kablowych	12/14/16 mm
długość zaciskanej końcówki	6/8/10 mm	napęd	Elektropneumatyczne
obszar pozbawiany izolacji	0,5 - 2,5 mm ²	przyłącze elektryczne	100-240 V / 50/65 Hz

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

certyfikaty

ROHS Zgodny

PobieranieDokumentacja użytkownika [Manual](#)