SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Adaptery M8/M12 i M12/M8 służą do szybkiego dostosowywania wielkości wtyku.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Nr zam.	1990550000
Wykonanie	Złącze wtykowe Y, M12 / M8
GTIN (EAN)	4050118376395
J. op.	1 Szt.

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	13 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dane przyłącza

Wyjście pojedyncze 1 - łącznik wtykowy	Kołek M12	Wyjście pojedyncze 2 - łącznik wtykowy	Złącze żeńskie M8
Moment dokręcający	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Dane ogólne

Liczba biegunów	4	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67	Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatury obudowy	-25...+85 °C	Zewnętrzna średnica przewodu	-
kodowanie	M12 = A, M8 = brak	napięcie znamionowe	24 V
Ścieżka połączenia	M12 / M8		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie


Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Schemat połączeń

