

**Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FR 4-1 BK SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Jednoelementowa rama jest wykonana ze stabilnego wymiarowo tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym i może być szybko i łatwo zamontowana. Uszczelka z wkładką piankową gwarantuje skuteczne uszczelnienie klasy IP66 zgodne z normą DIN EN 60529 nawet na malowanych lub szorstkich powierzchniach.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CABTITE FR 4-1 BK SET
Nr zam.	2583780000
Wykonanie	Rama, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerń, Wysokość: 19.6 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118616699
J. op.	1 Szt.

Cabtite (system wpustów kablowych)
CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	81 mm	Długość (cale)	3,189 inch
Szerokość	70 mm	Szerokość (cale)	2,756 inch
Wysokość	19,6 mm	Wysokość (cale)	0,772 inch
Najmniejsza wysokość montażu	19,6 mm	Głębokość	19,6 mm
Głębokość (cale)	0,772 inch	Wymiar mocowania szerokość	32 mm
Wymiar mocowania wysokość	58 mm	Masa netto	43,34 g
Średnica	5,5 mm		

Informacje ogólne

moment dokręcający	3 Nm	Szerokość otworu	46 mm
Długość otworu	46 mm	Klasa palności wg UL 94	V-0
Element uszczelniający	1 duży element uszczelniający lub 4 małe elementy uszczelniające	Halogenki	Nie
Silikon	Nie	uszczelka	TPE
tworzywo	poliamid, wzmocniony włóknem szklanym		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	CabTite Installation Instructions

Cabtite (system wpustów kablowych) CABTITE FR 4-1 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

