

**Cabtite (system wpustów kablowych)  
CABTITE GI I BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Zatrząskowa wkładka montażowa umożliwia dowolną konfigurację otworów ramy i zastosowanie małych lub dużych elementów uszczelniających. "Kliknięcie" potwierdza prawidłową instalację. Oznacza to, że system wprowadzania przewodów Cabtite może być uniwersalnie skonfigurowany do różnych wymagań (przewody, przewodniki, węże, linie pneumatyczne i hydrauliczne).

**Ogólne dane do zamówienia**

|            |                                                                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ        | CABTITE GI I BK                                                                                                                                                                    |
| Nr zam.    | <a href="#">2584320000</a>                                                                                                                                                         |
| Wykonanie  | Wkładka sieci, Cabtite (system wpustów kablowych), poliamid, wzmocniony włóknem szklanym, Głęboka czerni, Wysokość: 17.5 mm, Szerokość: 5 mm, Głębokość: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C |
| GTIN (EAN) | 4050118616071                                                                                                                                                                      |
| J. op.     | 5 Szt.                                                                                                                                                                             |

**Cabtite (system wpustów kablowych)**  
**CABTITE GI I BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmuller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                              |            |                  |            |
|------------------------------|------------|------------------|------------|
| Długość                      | 44 mm      | Długość (cale)   | 1,732 inch |
| Szerokość                    | 5 mm       | Szerokość (cale) | 0,197 inch |
| Wysokość                     | 17,5 mm    | Wysokość (cale)  | 0,689 inch |
| Najmniejsza wysokość montażu | 17,5 mm    | Głębokość        | 17,5 mm    |
| Głębokość (cale)             | 0,689 inch | Masa netto       | 2,7 g      |

**Informacje ogólne**

|                         |                                       |           |     |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|-----|
| Klasa palności wg UL 94 | V-0                                   | Halogenki | Nie |
| Silikon                 | Nie                                   | uszczelka | TPE |
| tworzywo                | poliamid, wzmocniony włóknem szklanym |           |     |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002624    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-18-28-15 | eClass 9.1 | 27-18-92-65 |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

**Pobieranie**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Dane projektowe          | <a href="#">STEP</a>                              |
| Dokumentacja użytkownika | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |