

końcówka kablowa KQI-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KQI-M4/-1
Nr zam.	1492200000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
KQI-M4/-1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,802 g
------------	---------

Łączniki

Długość połączenia (l)	18 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PC	Otwór	M 4
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	4,3 mm	Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	4 mm
Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	1,6 mm	Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	8 mm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa KQI-M4/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

