

końcówka kablowa KQI-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania, za wyjątkiem wspólnego przyłącza

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KQI-M10/-10
Nr zam.	1492470000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302233
J. op.	50 Szt.

**końcówka kablowa
KQI-M10/-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	4 g
------------	-----

Łączniki

Długość połączenia (l)	29,5 mm	Kolor identyfikacyjny	czerwony
Materiał/tworzywo sztuczne	PA	Otwór	M10
Przekrój przyłącza przewodu	10 mm ²	Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	10,5 mm
Średnica wewnętrzna kołnierza (d4)	8 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	4,5 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	18 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa KQI-M10/-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

