

końcówka kablowa KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane do zamówienia

Typ	KRN-M8/-25
Nr zam.	1496500000
Wykonanie	końcówka kablowa, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
KRN-M8/-25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Ciężar	1,29 g	Masa netto	12,9 g
--------	--------	------------	--------

Dane techniczne

Wykonanie	Seria Euro, standard
-----------	----------------------

łączniki

Długość połączenia (l)	33 mm	Długość trzonu (a)	15 mm
Otwór	M8	Przekrój przyłącza przewodu	25 mm ²
Szerokość kołnierza (b)	16 mm	izolacja	element niedostępny
Średnica wewnętrzna kołnierza (d2)	8,4 mm	Średnica wewnętrzna trzonu (d1)	7 mm
Średnica zewnętrzna trzonu (d3)	10 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP

końcówka kablowa KRN-M8/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

