

RKDG D18 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Szeroki zakres akcesoriów do skrzynek FieldPower®.
Uszczelnienia kabli, złącza wtykowe, elementy blokad i
zamków oraz wiele innych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	RKDG D18 WG PT6
Nr zam.	2491870000
Wykonanie	FieldPower®, Wkładka uszczelniająca, okrągły, IP54, 18.5 - 20.5 mm
GTIN (EAN)	4050118501537
J. op.	10 Szt.

RKDG D18 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	21,8 g
------------	--------

Temperatury

Temperatura pracy

Temperatura magazynowania

Informacje ogólne

Barwny	czarny	Bez silikonu	Tak
Halogenki	Nie	Stopień ochrony	IP54
Zakres zaciskania, maks.	20,5 mm	Zakres zaciskania, min.	18,5 mm
grubość	18 mm	tworzywo	EPDM
typ przewodu	okrągły		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002498	eClass 6.2	23-07-16-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-25-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------