

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

1906 PIPE ANGLED 550x600

Vintage 1906 Pipe | Wnętrzowe oprawy oświetleniowe, kształt industrialny, styl vintage, trzonek E27



OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Bary, restauracje

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwa i szybka instalacja

CECHY PRODUKTU

- Minimalistyczna, industrialna konstrukcja




DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Wymiary i waga



Długość	534,0 mm
Szerokość	100,0 mm
Wysokość	610,0 mm
Masa produktu	1350,00 g

Kolory i materiały

Materiał	GLASS
Materiał osłony	Glass

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
------------------------------	-------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Available from April 2019
--------------------------	---------------------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Terminal
Typ oprawki	E27

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Normy

CEEACREACH

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075217041	Składane pudełko 1	173 mm x 573 mm x 693 mm	1926,00 g	68.70 dm ³
4058075217058	Karton wysylkowy 2	585 mm x 360 mm x 705 mm	5880,00 g	148.47 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.