

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Wnętrzowe oprawy oświetleniowe, kształt industrialny, styl vintage, trzonek E27

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Pomieszczenia prywatne (pokoje dzienne, jadalnie, sypialnie itp.)
- Bary, restauracje

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Łatwa i szybka instalacja

CECHY PRODUKTU

- Minimalistyczna, industrialna konstrukcja




DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Tryb pracy	Mains voltage
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Wymiary i waga



Długość	150,0 mm
Wysokość	375,0 mm
Masa produktu	950,00 g

Kolory i materiały

Materiał	GLASS
Materiał osłony	Glass

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...40 °C
-------------------------------------	-------------

Dodatkowe dane produktu

Uwaga dotycząca produktu	Available from April 2019
---------------------------------	---------------------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Typ połączeń	Plug, EU
Typ oprawki	E27

Certyfikaty i Normy

Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	CEEACREACH

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Źródła światła nie są dostarczane w zestawie
- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075217102	Składane pudełko 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Karton wysylkowy 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.