



Opis zamówienia

BT32XAS

Aktywator dla serii F25

Opis zamówienia

- Dwie stałe, równoległe powierzchnie robocze
- Odwrotny kierunek działania (brak tłumienia końcowej pozycji)
- Ochrona palców

Dane ogólne

Średnica pierścienia	≤ 40 mm
Wysokość pierścienia osadczego rozprężnego	≤ 6 mm

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
-----------------------	-------------------------------

Dane mechaniczne

średnica wałka	< 31 mm
Wysokość wałka	20 mm
Szablony otworów mocujących	30 x 80 mm

materiał

Obudowa	1.4057
Korek kołpakowy	PBT (1 sztuka czarna)
żruba mocująca	V2A
Masa	200 g