


**Biegun łącznika sterowniczego 13 zr, 1 ZR, 16A, 230 V, 20kA**
**Typ** Z-S/3S10  
**Catalog No.** 248338

Abbildung ähnlich

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	$I_n$	A	20

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Łącznik modułowy (EC001545)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Funkcja przełączająca			Przełącznik sterujący
Liczba styków zwiernych			3
Liczba styków rozwiernych			1
Liczba styków przełącznych			0
Liczba biegunów			0
Prąd znamionowy		A	16
Napięcie znamionowe		V	230
Minimalne napięcie znamionowe		V	0
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	20
Wytrzymałość zwarcia (Icw)		kA	10
Rodzaj napięcia			AC
Wymuszone otwarcie styków (zgodnie z DIN VDE 0113)			Nie
Z lampką sygnalizacyjną			Nie
Kolor klosza			Inne
Źródło światła			Inne
Trzonek źródła światła			Inne
Maksymalna moc źródła światła		W	0
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Głębokość wbudowania		mm	80
Stopień ochrony (IP)			IP40