



Odbiornik sterujący, bezpotencjałowe, 8A, 230VAC

Typ  
Catalog No.CSAU-01/04  
121080

## Program dostaw

Typ produktu			Siłownik
Rodzaj montażu			Montaż zlicowany
Zasilanie			Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania			Przełączanie

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Układ złączający do systemów magistralnych (EC001097)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Element elektroniczny magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
System magistralny KNX			Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową			Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)			Tak
System magistralny LON			Nie
System magistralny Powernet			Nie
Inne systemy magistralne			xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa			Tak
Sposób montażu			Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów			3
Dla sterowania lokalnego/ręcznego			Nie
Ze wskaźnikiem LED			Tak
Liczba wejść binarnych			0
Maksymalna moc łączeniowa		W	1840
Moc wyjściowa		W	1840
Do obciążeń pojemnościowych			Nie
Maksymalna liczba wyjść przełącznych			1
Maksymalny prąd łączeniowy		A	8
Prąd znamionowy		A	8
Znamionowe napięcie pracy		V	0 - 0
Możliwość podłączania różnych faz			Nie
Ze złączem magistrali			Tak
Moduł magistralowy odłączalny			Nie
Min. głębokość puszki montażowej		mm	26
Możliwość rozbudowy modułowej			Nie
Stopień ochrony (IP)			IP20