



## Odbiornik sterujący 16A

**Typ** CSAU-01/01-16  
**Catalog No.** 172940  
**Alternate Catalog No.** CSAU-01/01-16

## Program dostaw

Typ produktu		Siłownik
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany
Zasilanie		Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania		Przełączanie

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Układ złączający do systemów magistralnych (EC001097)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Element elektroniczny magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
Dla sterowania lokalnego/ręcznego		Nie
Ze wskaźnikiem LED		Tak
Liczba wejść binarnych		0
Maksymalna moc łączeniowa	W	3680
Moc wyjściowa	W	3680
Do obciążeń pojemnościowych		Tak
Maksymalna liczba wyjść przełącznych		1
Maksymalny prąd łączeniowy	A	16
Prąd znamionowy	A	16
Znamionowe napięcie pracy	V	230 - 230
Możliwość podłączania różnych faz		Nie
Ze złączem magistrali		Tak
Moduł magistralowy odłączalny		Nie
Min. głębokość puszki montażowej	mm	18
Możliwość rozbudowy modułowej		Nie
Stopień ochrony (IP)		IP20