



Odbiornik sterujący 16A z wej. bin. i pom. energii

Typ **CSAU-01/01-161E**
 Catalog No. **172942**
 Alternate Catalog No. **CSAU-01/01-161E**

Program dostaw

Typ produktu			Siłownik
Rodzaj montażu			Montaż zlicowany
Zasilanie			Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania			Przełączanie

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Układ złączający do systemów magistralnych (EC001097)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Element elektroniczny magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
System magistralny KNX			Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową			Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)			Tak
System magistralny LON			Nie
System magistralny Powernet			Nie
Inne systemy magistralne			xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa			Tak
Sposób montażu			Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów			3
Dla sterowania lokalnego/ręcznego			Tak
Ze wskaźnikiem LED			Tak
Liczba wejść binarnych			1
Maksymalna moc łączeniowa		W	3680
Moc wyjściowa		W	3680
Do obciążeń pojemnościowych			Tak
Maksymalna liczba wyjść przełącznych			1
Maksymalny prąd łączeniowy		A	16
Prąd znamionowy		A	16
Znamionowe napięcie pracy		V	230 - 230
Możliwość podłączania różnych faz			Nie
Ze złączem magistrali			Tak
Moduł magistralowy odłączalny			Nie
Min. głębokość puszki montażowej		mm	18
Możliwość rozbudowy modułowej			Nie
Stopień ochrony (IP)			IP20