



Typ
Catalog No.

CPAD-00/213
193728

Program dostaw

Typ produktu		Jednostki pakowane Siłownik Przycisk
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany Montaż powierzchniowy
Zasilanie		Akumulator Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania		Przyciemnianie
Kompatybilność przycisków		55 mm (Universal)
Przełącznik kotłowy		Jednomodułowe
Kolor		Czysta biel

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Człon wykonawczy ściemniacza do systemów magistralnych (EC001094)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Ściemniacz magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-23 [AKE291015])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Model		Człon wykonawczy ściemniacza
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
Ze złączem magistrali		Tak
Moduł magistralowy odłączalny		Nie
Wejście modułów dodatkowych		Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego		Tak
Ze wskaźnikiem LED		Tak
Liczba wyjść		1
Moc wyjściowa	W	0 - 250
Dostępna moc dodatkowa		Nie
Rodzaj obciążenia		Uniwersalne i LED
Maksymalny prąd sterowania	mA	0
Zakres napięcia	V	196 - 253
Możliwa praca równoległa		Nie
Zakres częstotliwości	Hz	50 - 50
Stopień ochrony (IP)		IP20
Min. głębokość puszeki montażowej	mm	18