



Typ  
Catalog No.

CPAD-00/214  
193729

## Program dostaw

Typ produktu		Jednostki pakowane Siłownik Przycisk
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany Montaż powierzchniowy
Zasilanie		Akumulator Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania		Zasłanianie okien
Kompatybilność przycisków		55 mm (Universal)
Przełącznik kotłowy		Jednomodułowe
Kolor		Czysta biel

## Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Człon wykonawczy żaluzjowy do systemów magistralnych (EC001330)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Sterownik żaluzji magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-28 [AKE296014])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
Ze złączem magistrali		Tak
Moduł magistralowy odłączalny		Nie
Dla sterowania lokalnego/ręcznego		Tak
Ze wskaźnikiem LED		Tak
Liczba wejść		0
Prąd załączania (rezystancyjny)	A	6
Maksymalna moc łączeniowa	W	1380
Maksymalna liczba wyjść żaluzjowych		1
Przełączanie funkcji		Tak
Rodzaj prądu		AC
Stopień ochrony (IP)		IP20
Min. głębokość puszki montażowej	mm	26