



Typ
Catalog No.

CPAD-00/215
193730

Program dostaw

Typ produktu		Jednostki pakowane Siłownik Przycisk
Rodzaj montażu		Montaż zlicowany Montaż powierzchniowy
Zasilanie		Akumulator Zasilanie sieciowe
Funkcja sterowania		Przełączanie
Kompatybilność przycisków		55 mm (Universal)
Przełącznik kotłowy		Jednomodułowe
Kolor		Czysta biel

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Instalacyjne systemy magistralne (EG000032) / Układ złączający do systemów magistralnych (EC001097)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Magistrala danych / Element elektroniczny magistrali (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])		
System magistralny KNX		Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową		Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)		Tak
System magistralny LON		Nie
System magistralny Powernet		Nie
Inne systemy magistralne		xComfort
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa		Tak
Sposób montażu		Montaż podtynkowy
Szerokość wyrażona liczbą modułów		3
Dla sterowania lokalnego/ręcznego		Tak
Ze wskaźnikiem LED		Tak
Liczba wejść binarnych		1
Maksymalna moc łączeniowa	W	2300
Moc wyjściowa	W	2300
Do obciążeń pojemnościowych		Tak
Maksymalna liczba wyjść przełącznych		1
Maksymalny prąd łączeniowy	A	10
Prąd znamionowy	A	10
Znamionowe napięcie pracy	V	196 - 253
Możliwość podłączania różnych faz		Nie
Ze złączem magistrali		Tak
Moduł magistralowy odłączalny		Nie
Min. głębokość puszek montażowych	mm	18
Możliwość rozbudowy modułowej		Tak
Stopień ochrony (IP)		IP20