

# **BLAUPUNKT**

BLAUPUNKT  
Brand  
established  
**1924**  
GERMANY

## KLIMATYZATOR PRZENOŚNY **MOBY BLUE S 07**

BAC-PO-0007-E06M | MOC 2.0 kW



**ECO R290**



Windows Kit Ready



USB charging slot



Best in class



Double Condenser  
Technology

**Enjoy it.**

**Moby Blue S 07 (MBS07E)** to kompaktowy, wysokowydajny klimatyzator przenośny do różnorodnych i nietypowych zastosowań. Chłodzi szybko i wydajnie. Solidna i trwała budowa. Wygodne rolki zapewniają dużą mobilność. Praktyczna forma prostopadłościanu - ergonomiczna i użyteczna. Wzrost EER do 15% dzięki technologii rozpylonej mgiełki (FOGGING technology). Cicha praca. Ogromny komfort użytkowania.

### DYSTRYBUTOR:

Mateko Sp. z o.o. | Tel: +48 22 519 73 63  
blaupunkt@mateko.pl | www.blaupunkt.com

## Specyfikacja Techniczna

Model			BAC-PO-0007-E06M
Wydajność	Chłodzenie	kW (kBTU)	2,0 (7)
	Grzanie	kW (kBTU)	-
Czynnik chłodniczy	Rodzaj/Waga	g	R290/170
Niezależny tryb pracy	Chłodzenie		Tak
	Grzanie		-
	Osuszanie		Tak
	Wentylacja		Tak
Klasa energetyczna UE		EER/COP	A
EER/COP			2,6/-
Wydajność osuszania	l/h	l/h	0,6
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	225
Poziom hałasu*	Min./Nis./Śr./Wys.	dB(A)	18/24/42 (64)
Zakres nastawy termostatu	Chłodzenie	°C	18~32
	Grzanie	°C	-
Zasilanie		V~/Hz/Ph	220~240/50/1
Pobór mocy	Chłodzenie	W	780
	Grzanie	W	-
Zużycie energii elektrycznej	Chłodzenie	kWh/60 min	0,8
	Grzanie	kWh/60 min	-
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	320 x 670 x 320
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	399 x 875 x 366
Waga	Netto	kg	24,5
	Brutto	kg	29,5
Średnica rury wylotowej		mm	130
Długość rury wylotowej		mm	1500
Obszar zastosowań	Szacunkowy	m <sup>2</sup>	12-15-18
Kompatybilność	Wi-Fi / Aplikacja Smartphone		-
Kolor			Biały
EAN			5903246542394

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

\*Pomiar zgodnie ze standardami Blaupunkt.

*Enjoy it.*



Moby Blue S 07

BAC-PO-0007 -E06M | MOC 2.0 kW