



HSM SECURIO B34 - 1,9 x 15 mm




Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B34

Ta najwyższej jakości niszczarka dokumentów odznacza się eleganckim wzornictwem i zapewnia bezpieczeństwo danych w otwartej przestrzeni biurowej. Dzięki mocnemu napędowi niszczy w cichy i niezawodny sposób duże ilości danych oraz może być używana przez grupy składające się z 8 osób.

Parametry

Numer zamówienia:	1842111	Szerokość otworu wlotowego:	310 mm
EAN	4026631025171	Pojemność kosza:	100 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	1273
Rozmiar cięcia:	1,9 x 15 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 56 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-4 F-2 P-5 T-5	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	541 x 439 x 845 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m²:	13 - 15	Waga maszyny:	42 kg
Pobór mocy silnika:	700 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz		

Informacje o produkcie



Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali zapewniają długotrwałą eksploatację.



Pudełko kartonowe wielokrotnego użytku na zniszczony materiał.



Zapełnienie kosza jest komunikowane na wyświetlaczu oraz poprzez automatyczne wyłączenie urządzenia.



Ciągła praca

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.



Oszczędność energii

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.



Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika

Ostrożność bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.



Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.




Funkcja zapobiegania zacięciu papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.



Wygodne opróżnianie pojemnika

Solidna drewniana obudowa na kółkach. Po otwarciu drzwiczek, można wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek na ścinki wielokrotnego użytku.



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).

