



# UNIWERSALNA STACJA DOKUJĄCA USB-C™, 8 PORTÓW



Skrócona instrukcja instalacji  
DA-70884 Rev.2

## Opis

Stacja dokująca DIGITUS® USB-C™ umożliwia rozbudowę komputera przenośnego o osiem dodatkowych portów. Wśród portów są dwa gniazda HDMI® obsługujące rozdzielczość do 4K / 60 Hz. Stacja dokująca umożliwia ładowanie podłączonego komputera przenośnego za pośrednictwem portu USB-C™ Power Delivery. Maksymalny obsługiwany prąd ładowania to 100 W. Stacja jest też wyposażona w dwa porty USB 3.0, które pozwalają na podłączenie urządzeń peryferyjnych, takich jak klawiatura, mysz lub zewnętrzny dysk twardy / karta pamięci USB. Dzięki obsłudze funkcji Battery Charging (BC 1.2) umożliwiają też ładowanie urządzeń, takich jak smartfony lub tablety. Gigabitowy port RJ45 umożliwia podłączenie routera z połączeniem internetowym. Pozwoli to na uzyskiwanie dostępu do podłączonego komputera przenośnego. Stacja dokująca jest też wyposażona w dwa gniazda na karty pamięci SD i micro SD. Obsługiwane są karty pamięci o pojemności do 2 TB. Urządzenie ma niewielkich wymiarów, stylową obudowę z aluminium, która zapewnia doskonałą przenośność. Obsługa technologii Plug and Play eliminuje konieczność instalacji sterownika. Pozwala to szybko podłączać stację dokującą do zewnętrznych systemów.

Urządzenie jest wyposażone w następujące porty:

- Dwa porty USB 3.0
- Dwa gniazda HDMI 4K
- Jeden port gigabitowy
- Jeden port USB-C do ładowania
- Jedno gniazdo kart micro SD
- Jedno gniazdo kart SD

**Uwaga:** W dwóch poniższych tabelach przedstawiono listę rozdzielczości dwóch portów wideo obsługiwanych w trybie SST i MST.

<b>W trybie SST</b>	
	<b>HDMI</b>
<b>Dwa podłączone porty</b>	4K / 60 Hz

<b>W trybie MST</b>	
	<b>HDMI</b>
<b>Dwa podłączone porty</b>	4K / 60 Hz

- Obsługiwane urządzenia (przykładowe):  
MacBook Pro 2016/2017/2018, MacBook 2015/2016/2017, ChromeBook, ASUS Transformer 3 Pro, Dell XPS 12 9365 i nowsze, HP Elite X2, Spectre x360 13, 15, Pro Convertible, Huawei Matebook, Lenovo IdeaPad 720s, ThinkPad T470, T570, X1 Yoga, 720, 920, Microsoft Surface Book 2 i Pro, Razer Blade Stealth, Samsung Galaxy Tab Pro S i znacznie więcej urządzeń USB-C z obsługą standardu USB Power Delivery i trybu alternatywnego DP.
- Urządzenie jest wyposażone w dwa porty USB 3.0 i port USB Type-C do ładowania. Porty USB 3.0 obsługują szybkość transferu do 5 Gb/s. Dwa porty USB umożliwiają podłączenie różnych urządzeń, takich jak klawiatury, myszy, dyski flash USB itd., do urządzeń wyposażonych w port USB Type-C.
- Dwa porty USB 3.0 obsługują funkcję ładowania BC 1.2 oraz tryb automatycznego przełączania.
- Dwa porty HDMI obsługują rozdzielczość do 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Porty zapewniają czysty, wysokiej jakości obraz wideo i dźwięk. Dwa porty HDMI obsługują funkcję MST w systemie Windows. Stacja dokująca umożliwia dublowanie lub rozszerzanie jednocześnie dwóch wyświetlaczy za pośrednictwem przejściówki USB-C i portów HDMI. Jest to idealne rozwiązanie do prezentacji, wieczorów filmowych i nie tylko.
- Jeden gigabitowy port Ethernet zapewnia bardzo szybkie połączenie sieciowe oraz wsteczną zgodność z sieciami Ethernet 10/100 Mb/s.

- Używając jednocześnie obu portów USB, można szybko naładować komputer przenośny z portem Type-C.
- Dzięki aluminiowej obudowie stacja dokująca jest idealnym uzupełnieniem akcesoriów Apple.
- Obsługiwane systemy: Macbook (USB Type-C™) — Mac OS X (system Mac OS nie obsługuje trybu MST), Chromebook Pixel — Chrome OS, Windows 10/8.1/8/7

## Podłączanie

Podłącz stację dokującą bezpośrednio do komputera.

Podłącz urządzenia USB do dowolnego z portów USB.

Dwa porty HDMI umożliwiają przesyłanie wysokiej rozdzielczości dźwięku i wideo z komputera lub tableta do wyświetlacza HDMI.

Pozwala to strumieniować i grać w rozdzielczości do 4K przy częstotliwości 60 Hz. Obsługiwane są też rozdzielczości 1080p, 720p, 480p i inne.

Łatwe użytkowanie i przenoszenie; obsługa odłączania w trakcie pracy. Urządzenie nie wymaga dodatkowych sterowników.


## Funkcje produktu

- 1) Zestaw układów: L102/VMM5200/VL817/GL3224/RTL8153B
- 2) Materiał: aluminium
- 3) Długość kabla: 20 cm
- 4) Masa: 78 g
- 5) Temperatura pracy: od 0°C do 40°C
- 6) Wilgotność robocza: 20–80% wilgotności względnej

## Zawartość opakowania:

Uniwersalna stacja dokująca USB-C, 8 portów  
Skrócona instrukcja instalacji

**Anschlüsse**  
Connections



Niniejszym Assmann Electronic GmbH oświadcza, że deklaracja zgodności jest dostarczana z przesyłką. Jeżeli w przesyłce nie ma deklaracji zgodności, można się o nią zwrócić na niżej wymieniony adres producenta.

**[www.assmann.com](http://www.assmann.com)**

Assmann Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Niemcy

