




Łącznik pomocniczy, do PFIM, PFHM-4b, dRCM, PFR, 1zz+1zr, 0.5JC

 Typ **Z-HK**
 Catalog No. **248432**

Program dostaw

Funkcja podstawowa		Akcesoria do modułu różnicowoprądowego
Funkcja podstawowa – akcesoria		Łącznik pomocniczy
Aplikacja		Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment		Akcesoria
Side mounting		for fitting on left to: FI
Diagram łączenia		

Dane Techniczne

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Do montażu z		Wyłącznik różnicowoprądowy
Rodzaj wyposażenia dodatkowego		Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie		Nie
Szerokość montażowa		0.5
Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		1
Liczba styków przełącznych		0
Liczba styków sygnalizacji błędów		0
Znamionowy prąd załączania	A	3
Napięcie znamionowe	V	230
Rodzaj napięcia sterowania		AC
Z samotestem prądu różnicowego		Nie
Do maks. liczby styków głównych (ogółem)		2
Do maks. prądu styków głównych	A	8

