




Łącznik pomocniczy, do PLS, PLZ, PKNM, ZP-A40...-ASA...IHK...WHK, Z-MS, 1zz+1zr, 0.5JC

Typ **ZP-IHK**
 Catalog No. **286052**

Program dostaw

Funkcja podstawowa			Akcesoria do zespolonego wyłącznika różnicowoprądowego FI/LS Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Funkcja podstawowa – akcesoria			Łącznik pomocniczy
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Asortyment			Akcesoria
Side mounting			for fitting on left to: LS, FI/LS
Diagram łączenia			

Dane Techniczne

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji		
Robocza temperatura otoczenia min.	°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.	°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) / Wyposażenie dodatkowe do aparatury modułowej (EC001286)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Komponent wyłącznika ochronnego / Styk pomocniczy, styk sygnalizacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Do montażu z		Uniwersalny
Rodzaj wyposażenia dodatkowego		Styk pomocniczy
Montowane fabrycznie		Nie
Szerokość montażowa		0.5
Liczba styków zwiernych		1
Liczba styków rozwiernych		1
Liczba styków przełącznych		0
Liczba styków sygnalizacji błędu		0
Znamionowy prąd załączania	A	3
Napięcie znamionowe	V	230
Rodzaj napięcia sterowania		AC
Z samotestem prądu różnicowego		Nie

Do maks. liczby styków głównych (ogółem)

2

Do maks. prądu styków głównych

A

6

Wymiary

