

FullHD Wewnętrzna kamera bezpieczeństwa WiFi IP PT TX-146

Obracana głowica kamery zapewnia optymalną widoczność we wszystkich kierunkach



2MP FullHD
1920x1080

8m Śledzenie
ruchu

8m 6 IR LED
(850nm)

**Poziomo 90°
i Pionowo 55°**

**Darmowa aplikacja
Security Premium**

**Obrót o
350° i 130°**

**Wifi
2.4GHz**

**Pamięć
MicroSD**



- Idealny do monitorowania obszarów wewnętrznych
- Rozdzielczość wideo FullHD z maks. 15 klatek na sekundę
- Obsługuje Wi-Fi do ~10 m na otwartych przestrzeniach
- Monitoring na żywo za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji na iOS i Androida (na całym świecie)
- Wykrywanie ruchu i śledzenie ruchu
- Obraca się w poziomie i pionie (355° i 130°)
- Funkcja alarmu (wiadomość push) na smartfonie
- Wbudowany Mikrofon i głośnik do komunikacji dwukierunkowej
- Kompresja wideo H.264/H.265 (dla zajmujących mało miejsca nagrań o wysokiej jakości)
- Automatyczne nagrywanie w pętli
- Tryb dzienny/nocny Wbudowane automatyczne filtrowanie IR-CUT
- 6 diod LED na podczerwień do widzenia w nocy do 8m (850nm)

Specyfikacje techniczne:

- Czujnik koloru: 1/2.9" CMOS (2MP)
- Minimalne podświetlenie: 0,1 Lux @ (F2,0 ,AGC ON), 0 Lux z 6x diodami podczerwieni
- Obiektyw/Migawka: f = 3,6mm / 1/50 (1/60)s ~ 1/100000s
- Obsługuje karty micro SD (HC/XC) do 128GB (FAT32/exFAT) class10
- Rozmiar pliku (noc; czarno-biały): 4MB/min. (32GB = 5,5 dni ciągłego nagrywania);
- Rozmiar pliku (dzień; kolor): 6,4MB/min. (32GB = 3,5 dnia ciągłego nagrywania)
- Interfejs sieciowy: WiFi 2,4GHz; Promieniowana moc wyjściowa max. 100mW
- Zasilanie: DC 5V±10% 1,5A; Zużycie energii maks. 5W
- Warunki pracy: -10°C ~ +50°C, wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Ciężar/Wymiary: 192g/(W) 10,5 x Ø 8,0

Aplikacja "Security Premium": iOS 9.0 lub nowszy; Android 7.0 lub nowszy / EN, DE, FR, ES, IT, NL, SE, DK, NO, FI, CZ, PO (06-2020)

Zawartość pakietu:

FullHD Wewnętrzna kamera bezpieczeństwa WiFi IP PT TX-146, 1x zasilacz USB 5V/1,5A, 1x kabel USB-do-micro USB (2m), 2x wkręty i kołki rozporowe, 1x bolec resetujący, 1x wspornik montażowy ze śrubą, Instrukcja obsługi (krótka)

Numer pozycji 4882



Kompatybilny z:

4260358124100 / Numer pozycji 4880