

Akumulatorowa sprężarka powietrza TX-157



Cyfrowy wyświetlacz ciśnienia z możliwością regulacji żądanego ciśnienia
Funkcja Auto Off po osiągnięciu ustawionego ciśnienia

Torba do przechowywania

Moc wyjściowa maks. 15L/min.

Max. ciśnienie 8 barów

Wąż z adapterem zaworu, igłą kulową, adapterem rowerowym i zestawem dysz do dużych otworów wentylacyjnych

Specyfikacje techniczne:

- Akumulator Li Ion 6000mA do 4 opon samochodowych (2,0-2,4 bar)
- do 8 barów maksymalne ciśnienie
- Lampa robocza z 6 diodami LED
- 4 jednostki ciśnienia do wyboru (PSI, BAR, KPA, KG/CM²)
- Waga / Wymiary: 0.75 kg / (L) 7 x (W) 7,3 x (H) 28,9cm

Zawartość pakietu:

Technaxx Akumulatorowa sprężarka powietrza TX-157, Kabel połączeniowy do zapalniczki, Instrukcja obsługi

Numer pozycji 4906

