

## Lornetka FullHD z wyświetlaczem TX-142

Zintegrowana kamera z 4-krotnym zoomem i kolorowym wyświetlaczem



Aparat 5 MP



Wideo FullHD



Kolorowy  
wyświetlacz LCD IPS



Akumulator  
zasilany z baterii



Pamięć MicroSD





Powiększenie



Pole widzenia



Wsparcie dla statywu



- Lornetka FullHD do robienia filmów i zdjęć
- Full HD 1080P(30kl./s) dla filmów
- 2592x1944 (JPG) dla zdjęć
- Zoom cyfrowy do 4x
- Wzmocnienie przy słabym świetle (lepszy widok przy słabym świetle (0,01 luksa)
- Obsługuje karty MicroSD do maks. 128GB
- Wbudowany akumulator 2500mAh (nagrywanie do 8godzin)
- 7h nagrań wideo 1080p (30kl./s) odpowiada ≈ 32GB
- Szkło optyczne o powiększeniu 12x
- Pokryta odległość: od 96 do 1000 metrów

### Specyfikacje techniczne:

- Czujnik 1/2,8" CMOS 5MP
- Obiektyw: f = 25mm, F/NO 3,0, FOV = 17,5°, wzmocnienie przy słabym świetle (0,01 luksa)
- Rozdzielczość wideo: 1920X1080/30kl/s, 1280x720/60kl/s, 1280x720/30kl/s,
- Rozdzielczość zdjęcia: 5MP: 2592x1944, 3MP: 2048x1536, VGA: 640x480
- Długość filmu wideo: 1, 3, 5 lub 10 min. regulowana
- Format pliku: JPG/MP4
- 1x bateria litowa typu 18650 (wbudowana) 3,7V, 2500mAh
- Czas pracy: Wideo: 7-8h; Zdjęcia: W zależności od rozdzielczości
- Karta MicroSD \*\* (do 128GB, klasa 10) [\*\*\* brak w zestawie]
- Zapis wideo: 1080p: 5min ≈ ca. 250MB; ca. 7h ≈ 32GB
- Zapis zdjęć: 5M: 1x zdjęcie ≈ 2MB; ca. 15000 ≈ 32GB
- Temperatura robocza: -7°C do +40°C
- Waga / Wymiary: 485g / (D) 14,5 x (SZ) 11,5 x (W) 5,5cm

### Zawartość pakietu:

Lornetka FullHD z wyświetlaczem TX-142, 1x kabel Mini USB, 1x pasek na szyję, 1x ściereczka, instrukcja obsługi

Numer pozycji 4863

