

Mini Soundbar BT-X54



Mini Soundbar z Bluetooth V5.1
Karta micro SD, radio FM, tryby USB i AUX-IN
Parowanie z urządzeniami audio obsługującymi technologie
Bluetooth, smartfonami, tabletami, itp.
Słuchaj odtwarzacza MP3, CD lub innych urządzeń bez BT
przez kabel audio (3,5mm)
Odtwarzanie nośników USB do 128GB
Głośniki 10W z pasywnym radiatorem basowym

Specyfikacje techniczne:

- Bluetooth: Wersja BT V5.1
- Odległość transmisji <10m (otwarta przestrzeń)
- Pasma częstotliwości 2,4GHz
- Moc nadawania promieniowana maks. 2,5mW

- Tryby: FM / BT / pamięć flash USB / karta micro SD / wejście AUX-IN
- Zakres częstotliwości FM: 87,5–108MHz
- Obsługiwana pojemność USB / micro SD: Do 128GB
- Format plików muzycznych: MP3 / WAV
- Złącze AUX: 3,5mm
- Głośnik / częstotliwość / impedancja: 2x5W Ø52mm / 100Hz-20kHz / 4Ω
- SNR: >85dB
- Akumulator: Wbudowany akumulator litowo-jonowy 1800mAh, 3,7V.
- Czas ładowania: 2 - 3 godzin (5V, 2A)
- Czas grania: 3 godziny (przy 50% głośności), 1,5 godziny (przy 100% głośności)
- Moc wejściowa: DC 5V / 2A
- Temperatura pracy: 0°C do +40°C
- Materiał: PC / ABS / siatka metalowa
- Ciężar / wymiary: 584g / (D) 39,5 x (SZ) 5,5 x (W) 7,2cm

Zawartość pakietu:

MusicMan BT-X54, kabel AUX, kabel ładujący, instrukcja obsługi

Numer pozycji 4893

