

Dalmierz laserowy



- Zasięg pomiaru do 600m
- 6-krotne powiększenie
- Regulowana ostrość
- Tryb golfowy (poszukiwacz chorągiewek)
- Tryb pomiaru prędkości
- Dokładność +/- 1m
- Z gniazdem na statyw

Specyfikacje techniczne:

- Typ lasera: Klasy 1
- Długość fali: 905nm
- Średnica obiektywu: 16mm
- Średnica soczewki wyjściowej: 3,8mm
- Zakres pomiaru odległości: 5-600m
- Zakres pomiaru prędkości: 0-300km/h
- Powiększenie: 6-krotne
- Klasa IP: IP 54
- Precyzja pomiaru odległości: ±1m
- Precyzja pomiaru prędkości: ±5km/h
- Temperatura robocza: 0°C do 40°C
- Baterie: 2 baterie AAA, 1,5V
- Ciężar / Wymiary: 172g / (D) 105 x (SZ) 82 x (W) 43mm

Zawartość pakietu:

Technaxx TX-152, 2 baterie AAA, torba na pasek, pętelnka na rękę, ściereczka do czyszczenia, instrukcja obsługi



Numer pozycji 4899

