

Praska zaciskowa - CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - 1202882

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Praska zaciskowa, do niez izolowanych i izolowanych tulejek wg DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm² ... 6 mm², również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku

Zalety

- ✓ Ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia komfortową obsługę
- ✓ Dzięki bardzo małemu kątowi rozwarcia rękojeści szczytce leżą perfekcyjnie w każdej dłoni
- ✓ Optymalna widoczność w obszarze zacisku
- ✓ Redukcja siły obsługi do 30 % dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
- ✓ Wymuszona blokada zapewnia stałą wysoką jakość zaciskania



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 063151 267377
GTIN	4063151267377
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	368,740 GRM
Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem)	453,200 GRM
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	Szwecja
Sales Key	N2
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)

Dane techniczne

Wymiary

długość (b)	175 mm
szerokość (a)	65 mm
Wysokość (c)	22 mm

Informacje ogólne

Wskazówka	DIN 46228-1, DIN 46228-4
-----------	--------------------------

Praska zaciskowa - CRIMPFOX CENTRUS 6S-NC - 1202882

Dane techniczne

Informacje ogólne

Kolor	czarny/zielony
Zaprasowanie	crimp kwadratowy
Rodzaj styku	końcówki izolowane i nieizolowane
średnica min.	0,14 mm ²
średnica max	6 mm ²
AWG min	26
AWG maks.	10

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 9.0	21043811
------------	----------

Akcesoria

Akcesoria

Materiały montażowe

Sprężyna zamienna - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Zaprasowa sprężyna cofaj.

Uchwyt zapasowy - CRIMPFOX CENTRUS NC/U-HANDLE - 1202880



Zaprasowy uchwyt do CRIMPFOX CENTRUS