

Praska zaciskowa - CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - 1202883

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Praska zaciskowa, do niez izolowanych i izolowanych tulejek wg DIN 46228, część 1 i 4, wielkość 0,14 mm² ... 6 mm², również do tulejek TWIN do 2 x 4 mm², automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku

Zalety

- ✓ Ergonomiczny kształt rękojeści zapewnia komfortową obsługę
- ✓ Dzięki bardzo małemu kątowi rozwarcia rękojeści szczytce leżą perfekcyjnie w każdej dłoni
- ✓ Optymalna widoczność w obszarze zacisku
- ✓ Redukcja siły obsługi do 30 % dzięki zoptymalizowanemu przełożeniu dźwigni
- ✓ Wymuszona blokada zapewnia stałą wysoką jakość zaciskania



Dane handlowe

| | |
|--|---|
| Jednostka opakowania | 1 pcs |
| GTIN |  4 063151 267384 |
| GTIN | 4063151267384 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 375,730 GRM |
| Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem) | 459,800 GRM |
| Numer taryfy celnej | 82032000 |
| Kraj pochodzenia | Szwecja |
| Sales Key | N2 |
| Wskazówka | Produkcja na zamówienie (bez zwrotów) |

Dane techniczne

Wymiary

| | |
|---------------|--------|
| długość (b) | 175 mm |
| szerokość (a) | 65 mm |
| Wysokość (c) | 22 mm |

Informacje ogólne

| | |
|-----------|--------------------------|
| Wskazówka | DIN 46228-1, DIN 46228-4 |
|-----------|--------------------------|

Praska zaciskowa - CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - 1202883

Dane techniczne

Informacje ogólne

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Kolor | czarny/zielony |
| Zaprasowanie | Crimp HEX |
| Rodzaj styku | końcówki izolowane i nieizolowane |
| średnica min. | 0,14 mm ² |
| średnica max | 6 mm ² |
| AWG min | 26 |
| AWG maks. | 10 |

Klasyfikacje

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 9.0 | 21043811 |
|------------|----------|

Akcesoria

Akcesoria

Materiały montażowe

Sprężyna zamienna - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Zapasowa sprężyna cofaj.

Uchwyt zapasowy - CRIMPFOX CENTRUS NC/U-HANDLE - 1202880



Zapasowy uchwyt do CRIMPFOX CENTRUS