

Kamera poklatkowa Full HD TX-164

Zasilanie bateryjne, do użytku wewnątrz i na zewnątrz



1080P Wideo

2MP Zdjęcia (1920 x 1080)

110° Pole widzenia

Praca na bateriach

2.4" Kolorowy wyświetlacz TFT

Wbudowany mikrofon i głośnik

Czas pracy 6 miesięcy

Pamięć MicroSD

IP66 Klasa ochrony IP66

- Kamera poklatkowa zasilana bateryjnie do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- Idealna do nagrywania poklatkowego placów budowy, budynków mieszkalnych, wzrostu roślin (ogród, sad), ujęć plenerowych, monitoringu bezpieczeństwa, itp.
- Kolorowe nagrania poklatkowe w ciągu dnia; Nagrania poklatkowe w nocy z wysoką jasnością, dzięki dodatkowo wbudowanej diodzie LED (zasięg ~ 18m)
- Wybierz funkcje: zdjęcie poklatkowe, wideo poklatkowe, zdjęcie lub wideo, stop motion
- Karta MicroSD** do 512GB (**nie wliczone)
- Klasa ochrony kamera IP66 (odporna na kurz & duże rozbryzgi wody)

Specyfikacje techniczne:

- Czujnik obrazu: 1/ 2.7" CMOS 2MP (słabe oświetlenie)
- Obiektyw: f=4mm, F/NO1.4, FOV=110°, automatyczny filtr podczwieni
- Rozdzielczość obrazu: 1920x1080/25fps, 1280x720/30fps
- Rozdzielczość zdjęć: 2MP (1920x1080), 1MP (1280x720)
- Format pliku: JPEG/AVI
- Ekspozycja: +3,0 EV ~ -3,0 EV w krokach co 1,0 EV
- Długość wideo: 3 sek. - 120 sek., programowalna
- Przedział czasuniestandardowy: Od 3 sekund do 24 godzin; pon. - niedz
- Zasilanie: 12 baterii AA* (*w zestawie); zewnętrzne źródło zasilania DC6V/1A** (**nie dołączone do zestawu)
- Język urządzenia: EN, DE, SP, FR, IT, NL, FI, SE, DK, PO
- Temperatura pracy: -20°C do +50°C
- Waga i wymiary: 378g (bez baterii)/(D) 12,5 x (SZ) 8 x (W) 15cm

Zawartość pakietu:

Kamera poklatkowa Full HD TX-164, kabel MicroUSB, pasek montażowy, lina, uchwyt ścienny, Uchwyt montażowy, 3 śruby i 3 kołki rozporowe, 12 baterii AA, instrukcja obsługi

Numer pozycji 4922

