



## DIGIPLUS UHD S

Cyfrowy dekodery satelitarne UHD/4K

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047594	czarny	0000/4759	1.35	636	22.00 x 4.00 x 17.50	31.00 x 8.00 x 19.50

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiornik i dekodery UHD/4K (HDMI 4K 50/60p/HDCP 2.2/H.265/HEVC)

TwinTuner DVB-S/S2

Funkcja DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk twardy USB lub dysk sieciowy (NAS)

Funkcja Timeshift (w połączeniu z zewnętrznym nośnikiem pamięci)

ISIO-Internet: dostęp do mediotek, aplikacje ISIO oraz HbbTV

Dostęp do kanałów płatnych TV poprzez gniazda na moduły CI+

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

Wbudowany WLAN

Sterowanie poprzez aplikację CONNECT

Obsługa formatu kodowania dźwięku AAC

### MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : przez USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

### USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

ISI-Mode : Tak

SFI+ : Tak

ISIPRO : Tak

TECHNIMATIC : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

### OBSŁUGA

Klient Smart-Home : Tak

Zapisywanie stron : 1000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

CONNECT-App : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

Budzik : Tak

Telegazeta : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Autostandby : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Zegar : Tak

Miejsce zapisu : 9999

Wybór nadawców regionalnych : Tak

### OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), H.265

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, MTS, TS, TS4, VOB, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, DDAC3, AIFF

### FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

ISIO-Live : Tak

### INTERNET/SIEĆ

Serwer DLNA : Tak

DLNA client : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

Pamięć w "chmurze" : Ja

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

Przeglądarka www : Tak

HbbTV : Tak

Streaming TV na żywo : Tak

### ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

### SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

### POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0.4

Praca : 17.1

<b>POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA</b>	<b>POZOSTAŁE FUNKCJE</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>
HDMI™ (wyjście) : 1 (4K 50/60p / HDCP 2.2)	Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Kontrola : Tak
USB : 2 (USB 2.0)		SFI : Tak
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak		Smart Home : Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	<b>AUDIO</b>	MULTI PLAY : Tak
Złącze F : 2	audio_klare_sprache : Tak przez DVB	<b>TRYB HOTELOWY</b>
Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni : 1	<b>DEKODER</b>	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
Wejście DC : 1	Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1	Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Opcja blokady dźwięku : Tak
<b>SIEĆ &amp; KOMUNIKACJA</b>	<b>EKRAN</b>	Blokada menu : Tak
IGMP : Tak	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)	Blokada panelu kontrolnego : Tak
HTTP : Tak	Obraz i obraz (PAP) : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak
DHCP : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
1000Base-T : Tak	Zoom : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
UDP : Tak	Skalowanie UHD/4K : Tak	<b>TUNER</b>
WLAN : 802.11n a/b/g (2,4 GHz / 5 GHz)	SD : Tak	Typ tunera : Twin-Tuner
RTP : Tak	HD : Tak	Tuner DVB-S : 2
5 GHz : Tak	UHD : Tak	Radio satelitarne : Tak
UPnP : Tak	2160p : Tak	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
TCP/IP : Tak	1080p : Tak	TECHNISELECT 12 ready : Tak
2,4 GHz : Tak	1080i : Tak	DVB-IP (Multicast) : 1
IPv4 : Tak	720p : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
<b>LNB KONTROLA</b>	576p : Tak	<b>TUNER SATELITARNE</b>
Wertykalny : 14	576i : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2150
Horyzontalnie : 18	Typ : 7-segmentów, 4-cyfr, biały	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Przełącznik band : 22	<b>LNB</b>	DVB-S : QPSK
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607	DVB-S : 2 ... 45
DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2		DVB-S2 : 8PSK-QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31
		FEC : RS, LDPC, BCH
		<b>ZASILANIE</b>
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC12V/3A
		<b>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU</b>
		DIGIPLUS UHD S, pilot TechniControl z bateriami, zasilacz, kabel HDMI, instrukcja, gwarancja



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.