


M18GRY2PQ



Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie wielokolorowe: zielony (COL 1) / czerwony (COL 2) / żółty (COL 3)
- złącze męskie M12 x 1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC
- Miganie lub naprzemiennie
- Funkcja migania ustawiana z poziomu terminala

Schemat podłączenia



Zasada działania

Wskaźnik wielofunkcyjny/wielokolorowy Wytrzymała i ekonomiczna kolumna świetlna LED, prosta w montażu, jednosegmentowa Czytelne dla operatora podświetlane segmenty informujące o stanie systemu Wyświetlanie do 3 kolorów. Urządzenie kompaktowe, brak kontrolera Bez potrzeby składania Schemat podłączenia przedstawia konfigurację pinów dla wersji PNP

Dane techniczne


Typ	M18GRY2PQ
Nr kat.	3074051
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony czerwony żółty
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony
Cechy koloru 2	Czerwony
Cechy koloru 3	Żółty
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	40 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 250 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Cylindryczne gwintowane, M18
Wymiary	Ø 16.5 x 61 x 70.4 x 70.4 mm
Materiał obudowy	Metal, Niklowany mosiądz
Window material	Tworzywo termoplastyczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	5
Temperatura pracy	-20...+50 °C

Dane techniczne

Klasa ochrony	IP67
Testy/aprobaty	
Certyfikaty	CE


Akcesoria

SMB18A	3033200
--------	---------





Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm

SMB1815SF	3053279
-----------	---------



Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników PICO-GUARD

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com