


T18GXXPQPMA


Wskaźniki LED – wskaźnik ostrzegawczy



Cechy charakterystyczne

- LED
- Możliwość indywidualnej kontroli
- Gwint M18x1
- Stopień ochrony IP67
- Wykonanie jednokolorowe: Zielony (COL 1)

Schemat podłączenia





Dane techniczne

Typ	T18GXXPQPMA
Nr kat.	3076894
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	zielony
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Zielony, Stałe włączone
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Cylindryczne gwintowane, T18
Wymiary	Ø 16.3 x 41 x 30.1 x 32.4 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, Poliester termoplastyczny, Kat6 _A Żółte
Window material	Tworzywo termoplastyczne, rozproszone
Połączenie elektryczne	Przewód ze złączem, M12 x 1, 0.15 m, PUR
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C
Klasa ochrony	IP67



Dane techniczne

Testy/aprobaty	
MTTF	615 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB18A	3033200	SMB1815SF	3053279
	Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 18 mm		Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników PICO-GUARD

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com