


K50LGXXPPB2Q

Wskaźniki LED – czujnik położenia przycisk weryfikacji pobrania




Dane techniczne

Typ	K50LGXXPPB2Q
Nr kat.	3032019
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Przycisk
Rodzaj światła	zielony
Funkcja przełącznika	Chwilowy
Cechy koloru 1	Zielony, Stale włączony
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 150 mA
Maks. pobór prądu na kolor	65 mA
Funkcja wyjścia	Styk NO, Bezpotencjałowe
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 3 ms
Dane mechaniczne	
Wykonanie	Półkula, K50
Wymiary	Ø 50 x 74.7 x 74.7 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC Tworzywo termoplastyczne, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszony
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 x 1, PVC
Liczba żył przewodu	4
Temperatura pracy	-40...+50 °C

Cechy charakterystyczne

- Stopień ochrony IP67
- 4-pinowe złącze męskie M12 x 1
- Wykonanie jednokolorowe: Zielony (COL 1)

Schemat podłączenia



Zasada działania


Wskaźnik LED w stopniu ochrony IP65 przeznaczony do aplikacji przemysłowych. Dioda LED jest załączona, gdy na wejściu PNP jest stan wysoki. Dostępne są 3 różne kolory LED. Stan 2 dodatkowych wyjść zależny jest od przycisku.

Dane techniczne

Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP65
Testy/aprobaty	
MTTF	146 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE


Akcesoria

SMB30A	3032723
--------	---------




Uchwyt montażowy, prostokątny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm

SMB30SC	3052521
---------	---------



Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy

SMB30FA	3074005
---------	---------



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com