


K30LYBWPQ

Wskaźniki LED – Wskaźnik ostrzegawczy




Dane techniczne

Typ	K30LYBWPQ
Nr kat.	3092796
Dane sygnału i wyświetlacza	
Cel	Wskaźnik świetlny LED
Funkcja	Oświetlenie punktowe
Rodzaj światła	żółty niebieski biały
Możliwość ściemnienia	nie
Cechy koloru 1	Żółty, Stałe włączone
Cechy koloru 2	Niebieski
Cechy koloru 3	Biały
Cechy szczególne	Do mycia
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania	10...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 25 mA
Maks. pobór prądu na kolor	25 mA
Typ wejścia	PNP
Typowy czas odpowiedzi	< 1 ms
Dane mechaniczne	
kaskadowe	nie
Wykonanie	Półkula, K30L
Wymiary	Ø 30 x 57 x 57 mm
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC, Kat6 _A Czarny
Window material	Poliwęglan, rozproszone
Połączenie elektryczne	Złącza, M12 × 1, PVC
Liczba żył przewodu	4

Cechy charakterystyczne

- Przewód 2 m
- Napięcie zasilania 12...30 VDC
- Wykonanie wielokolorowe: Żółty (COL 1) / niebieski (COL 2) / biały (COL 3)
- Złącze męskie M12x1
- Napięcie zasilania 10...30 VDC

Schemat podłączenia



Dane techniczne

Temperatura pracy	-40...+50 °C
Wilgotność względna	0...90 %
Klasa ochrony	IP67 IP69
Testy/aprobaty	
MTTF	626 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Certyfikaty	CE

Akcesoria

SMB22A

3079414

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

Akcesoria

Rysunek wymiarowy	Typ	Nr kat.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Przewód podłączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-pinowe, długość: 2 m; materiał otuliny: PVC, czarny; certyfikat cULus; dostępne również inne długości kabli i typy otuliny, patrz www.turck.com